

Poly VFOCUS2 BLK Ohrpolster

Der süße Klang des Fokus

Wir konnten keine Mauer um Sie herum bauen, um Hintergrundgeräusche auszublenden, also haben wir das Nächstbeste getan: Wir haben mit dem neuen Voyager Focus 2 Headset eine „Fokuszone“ geschaffen. Mit drei Stufen der hybriden aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) hören Sie nur Ihr Gespräch. Mit unseren professionellen Mikrofonen mit Poly-Acoustic-Fence-Technologie hören Sie nur sich. Es ist die Poly-Technik der Spitzenklasse, die Sie erwarten, mit dem Komfort, den Sie den ganzen Tag über brauchen.

Drei Stufen der Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)

Passen Sie die Geräuschunterdrückung mit den drei Optionen der Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) – hoch, niedrig und aus – an Ihre persönlichen Vorlieben an.

Fortschrittliche Geräuschunterdrückung mit mehreren Mikrofonen und Acoustic-Fence-Technologie in einem diskreten Bügel

Dank des fortschrittlichen Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen in einem diskreten Mikrofonalgan und der Acoustic Fence Technologie hören Anrufer Sie und nicht Ihre Umgebung.

Stereoklang für Anrufe und Medien/Musik

Bleiben beim Telefonieren oder beim Hören von Musik/Medien mit Stereoklang konzentriert.

- Ultra-bequemer Kopfbügel und weiche Ohrmuschelpolster
Mit dem ultrabequemen Kopfbügel mit Schlaufe und Plüsch-Ohrmuschelpolstern bleiben Ihre Ohren auch nach einem ganzen Tag voller Anrufe geschont.
- Intelligente Sensoren für intuitive und benutzerfreundliche Bedienung
Genießen Sie die Einfachheit eines benutzerfreundlichen Headsets mit intelligenten Sensoren zum Annehmen von Anrufen, Pausieren von Musik und sofortigem Stummschalten von Anrufen.
- Kabelgebundener USB-Headset-Modus für Audio über USB
Verlängern Sie die Akkulaufzeit Ihres Headsets, indem Sie es kabelgebunden mit dem Audio-over-USB-Modus verwenden.

Poly VFOCUS2 BLK Ohrpolster

Technische Daten

Gewicht und Abmessungen

Produktnummer: 783R8AA

Fußnoten zu Messaging-Funktionen

¹ UC-Ladestation für ausgewählte Modelle erhältlich. Büro-Basis separat erhältlich.
² Einige Lösungen sind separat erhältlich.